



SVW-MQA70

- 🕒 タイマー 1h~12h on / off
- 🌀 風量調整 弱・中・強・自動
- 🌫️ CO₂センサー 0~5000ppm



サテンブラック (K)



シルクホワイト (W)

品番	SVW-MQA70				
除菌方式	除菌水フィルター透過方式(通風型)				
使用する除菌水	電解次亜塩素酸水生成				
モーター	DCインバーター				
加湿能力	連続運転モード	強	中	弱	自動運転
		約700ml/h	約360ml/h	約200ml/h	-
連続運転時間	連続運転モード	強	中	弱	自動運転
		約9時間	約17時間	約30時間	-
加湿適用床面積(目安)	木造和室12畳(20㎡) / プレハブ洋室19畳(31㎡)				
除菌適用床面積(目安)	18畳(30㎡)※1				
タンク容量	約6リットル				
入力	AC100 - 240V (50 / 60Hz)				
出力	DC24V 2.5A				
定格消費電力	連続運転モード	強	中	弱	自動運転
		50 / 50W	20 / 20W	10 / 10W	-
電気代の目安(1ヶ月)	連続運転モード	強	中	弱	自動運転
		約372円	約149円	約74円	-
トレイお手入れの目安	約2週間(除菌運転積算112時間)				
外形寸法(幅×高さ×奥行)	320mm × 400mm × 280mm				
質量	5.8kg(水が入っていない状態)				
カラー	サテンブラック(K) / シルクホワイト(W)				
JANコード	サテンブラック(K) : 4562496250551 / シルクホワイト(W) : 4562496250568				
ACアダプターコード長	約1.5m				
付属品	ACアダプター				

※1: 給水タンクに食塩を「塩用サジ付きボトル(オプション品)」に付属の専用さじで5杯(約2グラム)入れた場合。

- 日本電気工業規格(JEM1467)室温20℃、湿度30%、1日8時間の運転)に基づいて算出 ●電気代は31円/kWh(税別)にて算出
- 適用量数はあくまでも目安であり、部屋の構造や障害物、人数などにより異なります
- 食塩を給水タンクに投入して使用する場合は、「公益財団法人塩事業センター」の食塩、食卓塩、クッキングソルト、精製塩を推奨いたします

交換部品

除菌水フィルター
<5シーズン>

メーカー希望小売価格
1,980円(税込)

[品番] SVW-F01
[JAN] 4562496250131

HEPAフィルター
<5シーズン>

メーカー希望小売価格
880円(税込)


[品番] SVW-HP01
[JAN] 4562496250575

オプション品

アレルキャッチャー
フィルター<5シーズン>

メーカー希望小売価格
550円(税込)

[品番] SVW-A02
[JAN] 4562496250544

塩用さじ付きボトル
(ホルダー付き)

メーカー希望小売価格
550円(税込)

[品番] SVW-SB01
[JAN] 4562496250599

※交換部品の除菌水フィルターに保護用のケースは付属しておりません。

※フィルターの交換時期は1シーズンの使用を6ヶ月と算定し、1日8時間使用した場合の目安です。ただし、除菌水フィルターは1ヶ月に1回、洗浄剤(クエン酸)を用いたお手入れの実施を前提としております。お手入れの不実施や、誤った使用をした場合は交換時期が早まる場合があります。

※上記の価格に送料は含まれておりません。

次亜塩素酸 気化式加湿器 switle moist(スイトル モイスト)のウイルス抑制効果は、試験条件下での検証結果であり、実際の浄化効果は使用環境やお部屋の状況により異なります。

安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。

- タンクの水は必ず水道水(飲用)をご利用ください。●濡れた手で電源プラグ、ACアダプターを抜き差ししないでください。●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、カルキなどの成分が堆積し、加湿量の低下や故障、悪臭の原因になります。●トレイの排水は水道水を流しながら行ってください。シンクが酸化する原因になります。●家財や壁、手すり、電子機器などの金属物に直接風を当てないでください。●本商品は医療機器ではありません。

使用上のお願い

- 30℃以上の水、浄水器の温水、温水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤アロマ、漂白剤を含んだ水などを投入しますと、カビや雑菌が繁殖したり有毒ガスが発生する恐れがありますので絶対に使用しないでください。
- 酸性の洗剤は、使わないでください。酸化の原因となります。

補修用性能部品保有期間

次亜塩素酸 気化式加湿器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

●製品についての全般的なご相談

コールセンター ☎️ **0120-914-649**

携帯電話からは **03-5817-4474**

(受付時間) 平日11時~17時まで。土日祝日、年末年始、GW、夏季休業日は
お休みとさせていただきます。

1年間保証

商品には保証書を添付しております。
ご購入の際は、お買い上げ店名・ご購入日が
記載された保証書を必ずお受け取りになり、
大切に保管してください。店名・ご購入日の記
載のないものは無効となります。

●お買い求めは信頼とアフターサービスの行き届いた当店で



〒110-0015
東京都台東区東上野1丁目14番9号中島ビル2階
<http://www.sirius-agent.co.jp>



- switle®(スイトル®)は株式会社シリウスの登録商標です。
- このカタログは2022年9月現在の内容です。
- カタログに記載の内容は改善などのため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷などの状況により実物と若干異なる場合があります。



switle
moist

次亜塩素酸 気化式加湿器
スイトル モイスト



未来に輝く命のために。

キレイに加湿 空気もキレイに

空間除菌脱臭機能とCO₂センサーを搭載
加湿器の常識を変える、1年を通して使える加湿器

次亜塩素酸 気化式加湿器とは

switle moist(スイトル モイスト)は給水タンクの水を本体内部で電解し、次亜塩素酸水を生成。

この次亜塩素酸水を内部の特殊構造フィルターに含水させ、そこに空気を透過させることにより、空気をキレイにしなが、お部屋を加湿します。

本体内で生成される次亜塩素酸水は雑菌やカビなどにも作用。

水受けトレイやフィルターでの水の腐食や雑菌の繁殖を防ぎ、ヌメリやカビの発生をおさえつつ[※]、清潔にお部屋を加湿します。

※お手入れの状態によっては、ヌメリやカビが発生する場合がございます。



状況に応じて選べる3つの運転モード



自動運転モード
お部屋の状況に合わせて、風量やデジタル表示部を調整します。



加湿・除菌モード
次亜塩素酸水を生成し、お部屋を加湿します。



簡易空清モード
タンクに水を入れずに使用すると簡易空清モードで運転します。

3つの安心をお届け



やけどの心配がなく安心
加湿する時に水を沸騰させないので、やけどの心配がありません。



経済的で安心
水を加熱しないので、消費電力が少なく経済的です。



環境にやさしいから安心
消費電力が少なく、地球や環境に優しい設計です。



キレイな空気環境で、家族に笑顔を



switle moist (スイトルモイスト) は、環境にやさしく、お手入れの負担も少ない気化式加湿器です。お部屋の空気をキレイにしなが清潔に加湿し、家族みんなが毎日を、笑顔で暮らせる環境づくりをお手伝いします。



Function01 | 清潔加湿

本体内の次亜塩素酸水が、水受けトレイ部分やフィルターで繁殖しやすい雑菌に作用。ヌメリやカビの発生を防ぎ、トレイ内の水の腐食を抑えることで、常に本体内部を清潔な状態に保ちます^{※1}。また、電源OFF時もコンセントを差していれば、自動的に本体内の水を電解して次亜塩素酸水を生成。内部にある水を腐食させず、菌の繁殖や悪臭の発生を防ぎます。



Function02 | 清潔除菌

吸気口に大きなホコリを捕集するグリルプレフィルター、その奥にPM2.5やハウスダストなどを集塵するHEPAフィルターを搭載。本体内部をホコリなどの汚染から防ぐとともに、吸入する空気をキレイにします。キレイにした空気を、次亜塩素酸水が浸透したハニカム形状のフィルターに透過させることにより、吸入した空気の中に残る浮遊菌やウイルスを抑制^{※2}。お部屋の空気をキレイにしなが加湿します。



Function03 | 洗浄脱臭

小さなお子様のオムツから発生する汚物臭、ペットのトイレや生ゴミなど、継続的に発生し、お部屋の中を漂う不快なニオイも本体内に吸引し、次亜塩素酸が強力に脱臭。加湿と同時に部屋のニオイ対策もおこなえます^{※3}。漂うニオイを吸引・脱臭するので、お部屋の布製品にもニオイが染みこみにくくなります。



Function04 | CO₂センサー

換気の指標をしめす機能として、CO₂センサーを搭載。室内のCO₂濃度を、4段階のランプ光色とカナリアのさえずり音でお知らせします。CO₂濃度を換気の目安とすることで、最適な頻度でお部屋の換気を行うことが可能となります^{※4}。



Function05 | お手入れラクラク

本体内の次亜塩素酸水がヌメリやカビの発生を防ぐから、面倒な水受けトレイやフィルターのお手入れは2週間^{※5}に1度で大丈夫。こまめなお手入れが必要だった一般的な気化式加湿器の負担を大幅に軽減します。さらにタンクへの給水も、6リットルタンクを搭載しているため、1日に何度も給水を行う必要はありません。

※1: 定期的なお手入れは必要です。お手入れの状態によっては、ヌメリやカビが発生する場合があります。
※2: 浮遊菌・浮遊ウイルス抑制の効果は特定の条件下での検証結果であり、これにより感染の予防を保証するものではありません。
※3: 喫煙環境では使用しないでください。
※4: CO₂センサーは空間全体を測定するものではなく、機器周辺のCO₂濃度を測定するものです。広い空間で使用する場合は、周辺環境によって測定値が変動します。
※5: お手入れ方法は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく行ってください。
※6: 水道水の塩素濃度が低いエリアで使用の場合は、タンクに食塩をひとつまみ入れてご使用ください。
※7: 本商品は医療機器ではありません。